

AGISOL DETERGENTE PARA ROUPA

ROUPA LIMPA E PERFUMADA

Propriedades

Detergente de roupa em gel para uma lavagem eficaz da roupa. A sua formulação com proteínas com atividade biológica (enzimas) e branqueadores óticos, confere um excelente poder de remoção das nódoas e sujidade da roupa. Graças à sua fórmula em gel, dissolve-se facilmente atuando profundamente em todas as nódoas. Não contém produtos alcalinos ou agressivos protegendo a roupa de desgaste e prolongando a sua duração. Disponível em dois perfumes: floral e sabão de Marselha.

- Com enzimas e branqueadores óticos;
- Em gel para uma limpeza em profundidade;
- Deixa a roupa com um perfume duradouro.

Aplicações e Modos de Utilização

Detergente líquido para máquina de lavar roupa. Permite remover com eficácia as nódoas e a sujidade da roupa branca e de cor, deixando ainda um agradável perfume. Dosear diretamente no reservatório próprio da máquina. Para nódoas difíceis, aplicar diretamente na mesma e, o restante, no reservatório da máquina.

Dosagens:

Sujidade da roupa	Pouco suja	Suja	Muito suja	Extremamente suja
Água macia e média dureza	1,5 doses (67ml)	2 doses (90 ml)	3 doses (135 ml)	3,5 doses (157ml)

- Com água dura utilizar mais meia tampa (22 ml);
- Lavagem à mão: 1 tampa para 5 litros de água.

Composição

- Tensoativos aniónicos: 5-15%;
- Tensoativos não-iónicos: 15-30%;
- Sabão: < a 5%;
- Perfume, branqueadores óticos, enzimas;
- Methylisothiazolinone e Benzisothiazolinone.

Especificações

Parâmetros	Valores	Unidades
Aspetto a 20°C	Gel transparente / Leitoso	-
Cor	Azul / Branco	-
Odor	Floral / Sabão Marselha	-
pH (puro)	8,5 - 10,0	-
Viscosidade (20°C) #2,20rpm	500 - 1100	cP
Resíduo seco	25,0 - 28,0	%

Conservação e Armazenagem

Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco e ao abrigo da luz solar.



USO PURO



USO DILUÍDO



pH ALCALINO



Conselhos de Segurança

Consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto.

Códigos / Embalagens

Agisol Det. Líquido Azul **3L** (Cx. 4 un.) (00602);
Agisol Det. Líquido Marselha **3L** (Cx. 4 un.) (00606).